

TECHNICKÉ ÚDAJE Čapice

Druh	Farba	Foto	Farba	Foto	Odporúčanie	Rozmery	Váha	Predaj
Čapica MÚRIKOVÁ	pieskovcový melír		tehlový melír		Vzhľad kresaného kameňa. Pri rovnomernom prečnievaní je vhodná šírka múrika 7 - 15 cm.	39dĺžka x 24šírka x 7hrúbka	13 kg	predaj v kusoch
	tmavošedá		béžová					
	tmavohnedá		hnedastý melír					
	hnedošedá		zelený melír					
	bielosivá		zrubová hnedá					
	zrubová šedá							
Čapica STĽPIKOVÁ	pieskovcový melír		tehlový melír		Vzhľad kresaného kameňa. Je zložená z dvoch poliek. Pri rovnomernom prečnievaní je vhodná šírka múrika 38 x 26 cm.	25dĺžka x 37šírka x 7hrúbka	13 kg	predaj v kusoch
	tmavošedá		béžová					
	tmavohnedá		hnedastý melír					
	hnedošedá		zelený melír					
	bielosivá		zrubová hnedá					
	zrubová šedá							
Čapica MEDZIKUS	pieskovcový melír		tehlový melír		Je určený na širší múrik. Vhodná šírka múrika pri rovnomernom prečnievaní je 25-30 cm.	24,5dĺžka x 37šírka x 7hrúbka	13 kg	predaj v kusoch
	tmavošedá		béžová					
	tmavohnedá		hnedastý melír					
	hnedošedá		zelený melír					
	bielosivá		zrubová hnedá					
	zrubová šedá							